

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022

CMC III feldolgozóegységek

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - CMC III feldolgozóegységek

A CMC III feldolgozóegység 19"-os változata a CMC III felügyeleti rendszer központi egysége. Akár 32/16 külső érzékelőt / CAN-busz csatlakozóegységet lehet csatlakoztatni. Az egységek Etherneten keresztül csatlakoztathatók az adathálózatra, interneten / USB csatlakozáson keresztül konfigurálhatók, képesek egy e-mail szerveren keresztül riasztást küldeni, és csatlakoztathatók SNMP-n keresztül a vállalat hálózatkezelő rendszerére.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7030.022
Kivitel	19"-os kivitel
Előnyei	Nagy rendelkezésre állás a tartalék energiaellátásnak köszönhetően. Költségoptimalizálás optimális térkihasználással és csatlakozási technikával.
Alkalmazási területek	Székényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Működési elv	Központi felügyeleti egység a CMC III rendszerhez. A készülék közvetlenül csatlakoztatható Etherneten keresztül (SNMP) Gyűjti a mérési adatokat és riasztja a hálózatkezelő rendszereket vagy vezetőállásokat a szabadon megadható határértékek átlépésekor.
Kivitel	Piezo-jeladó akusztikus információ adásához Időpont funkció valós idejű órával, hálózati idő protokollal (NTP)
Anyag	Műanyag Fekete eloxált alumíniumprofil

Jellemzők

Felület	Elülső oldal: sima Ház: Felület
Szín	Ház: RAL 7035 Elülső oldal: RAL 9005
Egységcsomag	CMC III feldolgozóegység Alaprendszer Beépített kijelző A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
Bus rendszer interfészek	RJ45 CAN busz
Vészjelzőrelé-kimenet	Kapocs 1,5 mm ² -ig (max. 24 V DC/1 A)
Mobilbarát weboldal	Androidos és Windows telefonra
Hálózati interfész	Ethernet IEEE 802.3 szerint 10/100BaseT Fullduplex kapcsolattal 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis hálózati kamera VAPIX® 3 verzióval
Érzékelők száma (max.)	16
Megjegyzés	A megnövelt hálózati biztonsághoz a titkosítatlan protokollok kikapcsolhatók
LED-kijelzők (háttoldal)	Hálózati állapot
LED-kijelzők (elülső oldal)	Állapot

Jellemzők

Protokoll	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP és SSL HTTP HTTPS és SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
Méret	Szélesség: 450 mm Magasság: 44 mm Mélység: 144 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,2 kg
Bruttó tömeg	2,452 kg
Vámtarifaszám	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Termékleírás	CMC III feldolgozóegység, 19"-os változat

Jóváhagyások

Jóváhagyások

TÜV tanúsítású biztonság