

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7030.262 Ajtók VX IT-hoz

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7030.262 - Ajtók VX IT-hoz az automatikus ajtónyitáshoz (ADO)

VX IT üveg- és acélajtók szellőzőkkel, automatikus nyitási funkcióval riasztás esetén



Jellemzők

Cikkszám	VX 7030.262
Kivitel	Ablakok: egyrétegű, színezett biztonsági üveg Rugós csillapítás a fedélnyitáshoz Mágnesek a sapkák rögzítéséhez A csappantyúk nyitva vannak ha nincs feszültség Üvegajtó: 2x egyrétegű, színezett biztonsági üveg egyrészes, szellőzőkopoltyúval Keret: Extrudált alumíniumprofil
Termékleírás	Integrált szellőzőkopoltyú az automatikus nyitási funkcióhoz riasztás vagy áramkimaradás esetére. Az automatikus ajtónyitó rendszer üvegajtója helyettesíti a VX IT standard ajtóját.

Jellemzők

Előnyei	<p>CMC III rendszer távvezérlés lehetősége</p> <p>Nagy biztonság az egyrétegű, sötétített biztonsági üveg révén</p> <p>Nagy stabilitás a szellőzőnyílással kombinált ajtómelegítésnek köszönhetően</p> <p>A szellőzőnyílások csak 200 mm-re nyúlnak be a menekülési útvonalba</p> <p>A zárrendszer hozzáigazítására nincs szükség</p> <p>Az ajtók manuális nyitása nincs hatással a szellőzőnyílásokra</p> <p>Áramkimaradás esetén a légtelenítő sapkák automatikusan nyitnak</p>
Műszaki adatok	<p>A légtelenítő sapka mérete kifelé: 200 mm (nyitott állapotban)</p> <p>A mechanika mérete befelé: 52,5 mm</p> <p>Ajtónyitás: jobbos (egyrészes ajtóknál jobbosról balosra változtatható)</p> <p>Csatlakozókábel a zsanértól: 2,5 m</p>
Működési elv	<p>Vezérlés CMC III Door Control Modul (DCM, ajtóvezérlő modul) használatával</p> <p>Beépített függőleges szellőzőnyílások, amelyek vészhelyzetben és a hűtőrendszer kiesése vagy az oltóberendezés működésekor automatikusan mechanikusan kinyílnak</p> <p>A helyiség térfogatától és a hőmérséklettől függően a helyiség hőmérsékletét használja vészűtésre, vagy az oltógáz közvetlenül az IT szekrényekbe áramolhat</p> <p>Mindig az ADO rendszer elülső és hátsó ajtóit kell használni</p>
Anyag	<p>Keret: Extrudált alumíniumprofil</p> <p>Ablakok: egyrétegű, színezett biztonsági üveg</p>
Egységcsomag	<p>Üvegajtó komfortfogantyúval profílfélgömbes zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár</p>
egyenáram esetén	0,78 A
Méret	<p>Szélesség: 600 mm</p> <p>Magasság: 2.000 mm</p>
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20 zárt szellőzőkopoltyúnál
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	34 kg
Bruttó tömeg	35,5 kg
Vámtarifaszám	94039910

Jellemzők

ETIM 9	EC002510
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	VX IT alumínium-üvegajtó (ADO), SzéxMa: 600x2000, 2 rétegű biztonsági üveg, fólia nélkül
