

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 7030.284 Ajtók VX IT-hoz

Állapot: 2025.06.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 7030.284 - Ajtók VX IT-hoz az automatikus ajtónyitáshoz (ADO)

VX IT üvegajtók szellőzőkkel, automatikus nyitási funkcióval riasztás esetén.



## Jellemzők

Cikkszám	VX IT 7030.284
Kivitel	Egyrétegű biztonsági üveglak Rugós csillapítás a fedélnyitáshoz Mágnesek a sapkák rögzítéséhez A csappantyúk nyitva vannak ha nincs feszültség acéllemez ajtóval kétrészes, függőlegesen osztott, szellőzőkopoltyúval Keret: acéllemez
Termékleírás	Integrált szellőzőkopoltyú az automatikus nyitási funkcióhoz riasztás vagy áramkimaradás esetére. Az automatikus ajtónyitó rendszer üvegajtója helyettesíti a VX IT standard ajtóját.

# Jellemzők

Előnyei	<p>CMC III rendszer távvezérlés lehetséges</p> <p>Nagy biztonság az egyrétegű, sötétített biztonsági üveg révén</p> <p>Nagy stabilitás a szellőzőnyílással kombinált ajtómerevítésnek köszönhetően</p> <p>A szellőzőnyílások csak 200 mm-re nyúlnak be a menekülési útvonalba</p> <p>A zárrendszer hozzáigazítására nincs szükség</p> <p>Az ajtók manuális nyitása nincs hatással a szellőzőnyílásokra</p> <p>Áramkimaradás esetén a légtelenítő sapkák automatikusan nyitnak</p>
Műszaki adatok	<p>A légtelenítő sapka mérete kifelé: 200 mm (nyitott állapotban)</p> <p>A mechanika mérete befelé: 52,5 mm</p> <p>Ajtónyitás: jobbos (egyrészes ajtóknál jobbosról balosra változtatható)</p> <p>Csatlakozókábel a zsanértól: 2,5 m</p>
Működési elv	<p>Vezérlés CMC III Door Control Modul (DCM, ajtóvezérlő modul) használatával</p> <p>Beépített függőleges szellőzőnyílások, amelyek vész helyzetben és a hűtőrendszer kiesése vagy az oltóberendezés működésekor automatikusan mechanikusan kinyílnak</p> <p>A helyiség térfogatától és a hőmérséklettől függően a helyiség hőmérsékletét használja vész hűtésre, vagy az oltógáz közvetlenül az IT szekrényekbe áramolhat</p> <p>Mindig az ADO rendszer elülső és hátsó ajtóit kell használni</p>
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár
egyenáram esetén	0,78 A
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.200 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20 zárt szellőzőkopoltyúnál
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	40
Bruttó tömeg	43
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177925960

# Jellemzők

---

ETIM 9	EC000261
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------