

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.611

# CMC III online VX komfortfogantyú

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.611 - CMC III online VX komfortfogantyú mesterkulcs funkcióval VX-hez, VX IT-hoz

Online komfortfogantyú mesterkulcs funkcióval



## Jellemzők

Cikkszám	IT 7030.611
Termékleírás	Ajtóreteszeléshez, fogantyú-felügyelethez és állapotkijelzéshez. Közvetlenül nyitható 24 V DC tápfeszültséggel, vagy a CMC III hozzáférés-ellenőrző egységen át csatlakoztatható a CMC III rendszerhez vagy IoT interfészhez.
Előnyei	Távvezérlés és átfogó funkciók az automatizált hozzáférés-ellenőrzéshez a CMC III-ra vagy IoT interfészre történő csatlakoztatással, pl. aktiválás opcionális számkódos zárral vagy transzponder olvasóval A fogantyú vagy a fölérendelt CMC III rendszer optikai LED állapotkijelzése a rackben Egyedi kivezérlés és színválasztás, a CMC III-on vagy IoT interfészen keresztül konfigurálható 40 mm-es (a DIN 18 252 szerinti) profilfélhenger zárok beépítéséhez előkészítve
Anyag	Cink présöntvény Műanyag
Szín	RAL 9005

## Jellemzők

Egységcsomag	Komfortfogantyú profilfélhengerrel RJ12 csatlakozókábel, 2,9 m Fogantyú adapter VX IT alumínium-üveg ajtóhoz és VX IT alumínium-acéllemez ajtóhoz, szellőzős (zsanér jobbos/balos) Rögzítési segédanyagokkal együtt
egyenáram esetén	0,06 A
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	2
Résztvevő PU egységek száma (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 db, ha az energiaellátás PoE
Méret	Szélesség: 41 mm Magasság: 386 mm Mélység: 42 mm
Használható	Házípus: VX VX IT
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,02 kg
Bruttó tömeg	1,039 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Termékleírás	VX Komfortfogantyú, Online, RAL9005

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat