

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7072.200

## Kefés lécz

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7072.200 - Kefés lécs

A tetszés szerinti helyzetben történő kábelvezetés érdekében létrehozott kitörések az oldal-, hátfalban, ajtókon, tető-, és fenéklemezen, a kefés lécs egyszerű felhelyezésével optikailag igényesen eltakarhatók.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7072.200
Termékleírás	Lapos elemek, bevezető lemezek és panelek egyedi kiépítéséhez. A tetszés szerinti helyzetben történő kábelvezetés érdekében létrehozott kitörések az oldal-, hátfalban, ajtókon, tető-, és fenéklemezen, a kefés lécs egyszerű felhelyezésével optikailag igényesen eltakarhatók.
Előnyei	Felcsúsztható felület: 10 mm
Működési elv	Max. kitörésmagasság: 38 mm
Anyag	Műanyag borítás: 18 mm Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB
Kefehossz	30 mm
Hossz	2 m
Méret	Hossz: 2 m
Max. anyagvastagság	0,6 - 1,5 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,43 kg
Bruttó tömeg	0,433 kg
Vámtarifaszám	96035000
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Termékleírás	DK Kefebetét, Ho: 2 m, sörte hossza: 30 mm, 0,6-1,5 mm lemezevastagsághoz