

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7094.110 Rögzítőcsavarok

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7094.110 - Rögzítőcsavarok

Elektronika-fiókok, 482,6 mm-es (19") elemek és vaklapok részére.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7094.110
Kivitel	Hornyos csavar
Termékleírás	Elektronika-fiókok, 482,6 mm-es (19"-os) elemek és vaklapok részére.
Egységcsomag	Műanyag alátéttel
Szerelési utasítás	Max. meghúzási nyomaték 3 Nm
Méret	Menet: M6 Menethossz: 16 mm
Csomagolási egység	50 db
Nettó tömeg	0,2 kg
Bruttó tömeg	0,28 kg
Vámtarifaszám	73181900
ETIM 9	EC000889
ECLASS 8.0	23110190
Termékleírás	HORNYOS CSAVAR, M6x16MM, 50DB/CS