

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 OCP ORV3 rack

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - OCP ORV3 rack

Az OCP egy feltörekvő nemzetközi közösség, melynek célja az IT infrastruktúra egyszerűsítése és optimalizálása. A Rittal OCP ORV3 racket az OCP jóváhagyta, és azonnal alkalmazásra kész. Az egyszerű módosítások és kiegészítések a tartozékprogram révén bármikor lehetségesek. Az OCP ORV3 rack emellett elő van készítve Direct Liquid Cooling (közvetlen folyadékűtés, DLC) megoldás beépítésére is. Ezzel a rackkel új szintre emelheti hatékonyságát és a teljesítménysűrűséget.



Jellemzők

Cikkszám	IT 7100.120
Kivitel	Nyitott vázszerkezet gyűjtősínnel Előkészítve a kábelbevezetéshez a tetőben és az aljban Kábelvezetés előtt a teljes magasságban
Előnyei	Előkészítve 21"-os OCP komponensek rögzítéséhez és az áramsínek közvetlen elektromos csatlakoztatásához Gyors telepítés és szerviz az IT OCP áramsínrendszer bepattintható szerelése révén Átmenő kábelkezelés a rackszekrény elejében, teljes magasságban Optimálisan alkalmas a nagy teljesítményű számítástechnika (HPC) és mesterséges intelligencia (AI) alkalmazások során a rackben keletkező disszipált hő elvezetéséhez, mivel a közvetlen folyadékűtési (DLC) megoldásokhoz elő van készítve Integrált görgők nehéz teherhez könnyítik a szállítást, és gondoskodnak az egyszerű kezeléstről az adatközpontban
Anyag	Acéllemez
Felület	Mártóalapozott, kívül porszórt
Szín	RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	OCP ORV3 rack OCP áramsín max. 48 DC/18 kW áramhoz 2 db támasztóelem, előszerelt Szintezőlábak, előszerelve 4 görgő (szabadon forgatható) Tömítés soroláshoz Légterelő lemez
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.286 mm Mélység: 1.068 mm
Magasságegységek	44 OU
Terhelhetőség:	14 000 N
Alapanyag	Acéllemez
Névleges teljesítmény	18 kW
Névleges üzemi feszültség	48 V DC
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	172 kg
Bruttó tömeg	200 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	OCP ORV3 rack, gyűjtősínnel, 44 OU, BHT: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005

Jóváhagyások

Jóváhagyások	IEC CB UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat