

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.540

OCP adapter, 21"-ról 19"-ra

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.540 - OCP adapter, 21"-ról 19"-ra

Adaptersín 19"-os komponensek számára ORV3 rackben.



Jellemzők

Cikkszám	IT 7100.540
Előnyei	Hibrid alkalmazások felépítése 19"-os komponensekből és 21"-os OCP komponensekből egyetlen rackrendszerben Elegendő 1 OU számára ORV3 rackben Gyors felszerelés és karbantartás egyszerű, szerszám nélküli, bepattintós rögzítés révén
Műszaki adatok	25 kg-ig terhelhető
Alkalmazási területek	Balra vagy jobbra történő beépítéshez az OCP ORV3 rackben
Anyag	Acéllemez
Felület	galvanizált
Egységcsomag	null
Használható	Házípus: OCP ORV3 rack
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,4 kg
Bruttó tömeg	1,674 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Jellemzők

Termékleírás

OCP adapter, 21"-ról 19"-ra, terhelhetőség max. 25 kg, OCP ORV3 rackben történő alkalmazáshoz