

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7111.214

## Kábellétrák, 19"-os rögzítő

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7111.214 - Kábellétrák, 19"-os rögzítő

Teljes kábelkötegek rendezett vezetéséhez, 19"-os rögzítő, összekötő fésű.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 7111.214
Termékleírás	A komplett kábelhuzalok rendezett vezetésére szolgáló kábellétrák a szekrény különböző pontjain szerelhetők fel.
Alkalmazási területek	A vízszintes kábelvezetéshez az elosztó síkon belül. A nyitott rögzítő furatok révén a szerelő sík 19"-os rendszerfurataiba bármikor utólag is rátolthatók és rögzíthetők a beépített komponensek meglévő rögzítő csavarjaival.
Anyag	Tartóelem: acéllemez Kábelvezető létrák, összekötő fésűk: műanyag, UL 94-V0
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Kábellétrák Összekötő fésűk
Number connection combs	5
Megjegyzés	Az egyes kamrák mérete (MaxMé) kb. 34 x 100 mm
Magasságegységek	1 U
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0,57 kg
Bruttó tömeg	0,668 kg

# Jellemzők

PCF/VE (Cradle to Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	DK KÁBELLÉTRA, 1U, 19", 10DB/CS