


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.224

Kábellétrák, 19"-os rögzítő

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.224 - Kábellétrák, 19"-os rögzítő

Teljes kábelkötegek rendezett vezetéséhez, 19"-os rögzítő, összekötő fésű.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7111.224
Termékleírás	A komplett kábelhuzalok rendezett vezetésére szolgáló kábellétrák a szekrény különböző pontjain szerelhetők fel.
Alkalmazási területek	A vízszintes kábelvezetéshez az elosztó síkon belül. A nyitott rögzítő furatok révén a szerelő sík 19"-os rendszerfurataiba bármikor utólag is rátolthatók és rögzíthetők a beépített komponensek meglévő rögzítő csavarjaival.
Anyag	Tartóelem: acéllemez Kábelvezető létrák, összekötő fésűk: műanyag, UL 94-V0
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Kábellétrák Összekötő fésűk
Number connection combs	2
Megjegyzés	Az egyes kamrák mérete (MaxMé) kb. 34 x 100 mm
Magasságegységek	4 U
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,6 kg
Bruttó tömeg	0,727 kg

Jellemzők

PCF/VE (Cradle to Gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	DK KÁBELLÉTRA, 4U, 19", 4DB/CS