

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.300

Bepattintható kábelvezetés

Állapot: 2026.04.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.300 - Bepattintható kábelvezetés

Szerszám nélküli gyors összeszereléshez két kivitelben: bepattintható vagy becsavarható.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7111.300
Kivitel	bepattintható
Előnyei	A kábelvezető klipsz átmérőben a bevezetett kábelkeresztmetszethez igazítható
Anyag	Poliamid 6.6, önkioltó UL 94-V2 szerint
Szín	Natúr
Kabeleinführung	Min. kábelátmérő: 14 mm Max. kábelátmérő: 19 mm
For system punchings with Ø	6,2 mm
Min. kábelátmérő	14 mm
Max. kábelátmérő	19 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0,03 kg
Bruttó tömeg	0,043 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	DK bepattintható kábelvezetés, szerszám nélküli gyors összeszereléshez, Ø max. 19 mm, poliamid, natúr