

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000

Földelősínek, vízszintes

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7113.000 - Földelősínek, vízszintes AX, VX, VX IT, TS, TS IT típusokhoz

Potenciál-kiegyenlítő sín, áramterhelhetőség kb. 200 A.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7113.000
Egységcsomag	E-Cu 57 földelősín DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 szerint, 15 x 5 mm 20 db csatlakozópont csavarokkal M5 2 db földelőcsatlakozás 25 mm ² 2 szigetelés Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 15 mm Magasság: 5 mm Hossz: 450 mm
Használható	Házípus: AX VX VX IT TS TS IT AX fali ház, 3 részes Szélesség: > 600 mm Mélység: > 600 mm Szélesség/mélység: 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,402 kg
Bruttó tömeg	0,436 kg
Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Termékleírás	DK Földelősín, vízszintes, hossz: 450 mm, SzéxMé: >600 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat