


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7119.140

1U fix berendezéstálca

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7119.140 - 1U fix berendezéstálca 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfurat

482,6 mm (19")/535 mm (metrikus), rakodófelület kis aktív összetevők, pl. modemek vagy mini-hubok colos vagy metrikus síkokra történő elhelyezéséhez, terhelhetőség: 10 kg.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7119.140
Kivitel	19"-os kivitel
Termékleírás	Ideális rakodófelület az olyan kis aktív összetevők, mint pl. a modemek vagy mini-hubok.
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Terhelhetőség:	10 kg felületi terhelés, statikus
Megjegyzés	A teleszkópsínekkel nem kombinálható. A uniton belüli beépíthető magasság kb. 35 mm
Méret	Szélesség: 482,6 mm Mélység: 140 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,781 kg
Bruttó tömeg	0,881 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)

Jellemzők

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	DK 19" BER.TÁLCA,140MM,1 RÖGZÍTÉSI SÍK