


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7140.535

Kábelátvezető panel kefebetéttel

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7140.535 - Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

With cut-out 390 x 20 mm (1 U) with brush insert.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7140.535
Termékleírás	A kényelmes, egyszerű kábelvezetéshez két terület között, amelyeket 19"-os sík választ el egymástól, pl. a 19"-os sík elülső és hátsó része között.
Alkalmazási területek	1 U, 482,6 mm (19") szabványos szerelésű területek zárásához és egyben a kábelvezetéshez is
Anyag	Acéllemez Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB
Felület	Festett
Szín	RAL 7035 RAL 7035
Szereléshez szükséges kihagyás	Szélesség:390 mm Magasság:20 mm
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek	1 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,43 kg
Bruttó tömeg	0,475 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	DK KÁBELÁTVEZETŐ PANEL, RAL7035, 1U