

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7150.535**

**Kábelátvezető panel kefebetéttel**

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7150.535 - Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

Kivágással és kefebetéttel a kábelbevezetéshez.



## Jellemzők

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Cikkszám                       | DK 7150.535   |
| Termékleírás                   | A kényelmes, egyszerű kábelvezetéshez két terület között, amelyeket 19"-os sík választ el egymástól, pl. a 19"-os sík elülső és hátsó része között. |
| Alkalmazási területek          | 1 U, 482,6 mm (19") szabványos szerelésű területek zárásához és egyben a kábelvezetéshez is   |
| Anyag                          | Acéllemez<br>Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB  |
| Felület                        | Festett   |
| Szín                           | RAL 7035  |
| Szereléshez szükséges kihagyás | Szélesség:390 mm<br>Magasság:40 mm  |
| Méret                          | Szélesség: 482,6 mm   |
| Magasságegységek               | 2 U   |
| Csomagolási egység             | 1 db  |
| Nettó tömeg                    | 0,637 kg  |
| Bruttó tömeg                   | 0,7 kg  |
| Vámtarifaszám                  | 94039910  |

# Jellemzők

---

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| ETIM 9       | EC000322                           |
| ECLASS 8.0   | 27400604                           |
| Termékleírás | DK KÁBELVEZETŐ PANEL, RAL7035, 2 U |

---