


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7150.535

Kábelátvezető panel kefebetéttel

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7150.535 - Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

Kivágással és kefebetéttel a kábelbevezetéshez.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7150.535
Termékleírás	A kényelmes, egyszerű kábelvezetéshez két terület között, amelyeket 19"-os sík választ el egymástól, pl. a 19"-os sík elülső és hátsó része között.
Alkalmazási területek	1 U, 482,6 mm (19") szabványos szerelésű területek zárásához és egyben a kábelvezetéshez is
Anyag	Acéllemez Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB
Felület	Festett
Szín	RAL 7035
Szereléshez szükséges kihagyás	Szélesség:390 mm Magasság:40 mm
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek	2 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,637 kg
Bruttó tömeg	0,7 kg
Vámtarifaszám	94039910

Jellemzők

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	DK KÁBELVEZETŐ PANEL, RAL7035, 2 U
