

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.201

Dugaljsáv

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.201 - Dugaljsáv műszercsatlakozókhöz

Különböző kivitelű dugaljsávok vázba, fali elosztókba, átlósan DK-ba és 482,6 mm-es (19"-os) síkba történő rögzítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7240.201
Termékleírás	<p>A dugaljsávok különböző országok számára készült változatban és különféle funkciós elemekkel kaphatók. A Rittal külön figyelmet fordított a gyakorlati igényekre és az univerzális rögzítésre: a négy pozícióban alkalmazható szögidommal többféle rögzítési lehetőség adódik. Így pl. a 482 mm hosszú dugaljsávokat a 482,6 mm-es (19") profilsínekhez, a 19"-os szerelőkerethez, a házkerethez vagy a fali elosztók hátsó részében lehet felszerelni. A 482 mm-nél hosszabb dugaljsávok csak a házkeretre szerelhetők fel. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben. Ez nagyon megkönnyíti a kiválasztást, nagyobb rugalmasságot nyújt, és csökkenti a raktározási igényeket. A betáplálás kábeleire is gondoltak, a 482,6 mm-es (19"-os) profilba való szereléskor elegendő hely van a betápláló kábel a dugaljsáv és a profilsínek közti törésmentes elhelyezésére. A dugaljsáv ház 45°-os szögben való elhelyezésével a derékszögű dugók akadálytalanul behelyezhetők.</p>
Előnyei	<p>A gyakorlatnak megfelelő és univerzális rögzítés A rugalmasság csökkenti a raktározási szükségleteket A 482,6 mm-es (19"-os) profilban elegendő hely van a hozzávezetés dugaljsáv és profilsínek közti törésmentes elhelyezésére.</p>

Jellemzők

Anyag	Alumíniumprofil, natúr, eloxált Dugaljbetétek: Polikarbonát
Egységcsomag	Dugaljsáv 2 rögzítő szögidom Rögzítési segédanyagokkal együtt Beépített 5 x 20 mm-es (10 A) finombiztosító Csatlakozóvezeték nélkül, az ügyfélnek kell biztosítania
Kivitel	Műszercsatlakozóval
Dugaszolóaljzatok	9 x IEC 320 C13 aljzat
Méret	Magasság: 44 mm Mélység: 44 mm Hossz: 482,6 mm
Csatlakozókábel hossz	2 m
Csatlakozókábel (típus)	H05VV-F3G1,5
Rögzítési méret	452,5 mm
Rögzítési mérettűrés	25 mm
Névleges üzemi feszültség	250 V AC, 50 Hz
Névleges feszültség	250 V AC, 50 Hz
Névleges áramerősség (max.)	10 A
Csatlakozás módja (elektromos)	IEC 60320: C14
Beépítési lehetőségek	Építőelemek 25 mm-es rászterrel IT fal elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles) Szekrénykeret 482,6 mm-es (19"-os) síkon
Megjegyzés	Az áramterhelési tartalék a bekapcsolási áramcsúcsok miatti hibás kiváltások megelőzésére az alkalmazási eset függvényében ajánlott A rögzítési távolság 25 mm-es lépésekben változtatható, a rögzítő szögidom lyukközéptől lyukközépig terjedő mérete van megadva
Szabványok	Dugaszolóaljzatok: DIN VDE 0620-1
Csatlakozóaljzat tálcájának színe	Fekete
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,54 kg
Bruttó tömeg	0,61 kg
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Termékleírás	DK CSATL.SÁV,9 ALJZAT,CSATL.DOBOZ,DUGALJ

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat