

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.305

Dugaljsáv

Állapot: 2025.12.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.305 - Dugaljsáv áramerősség-mérővel

A csatlakoztatott fogyasztók áramerősség-felvételének méréséhez, dugaszolóaljzatok: „Schuko”, különböző szerelési lehetőségek.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7240.305
Termékleírás	Az áramerősség-mérővel szerelt dugaljsáv a csatlakoztatott fogyasztók áramfelvételét méri. A 482,6 mm (19") hosszú dugaljsáv a 19"-os szerelőkeretre, a házkeretre, vagy a fali elosztók hátsó részében szerelhető fel. A beépítési szögidom négy különböző pozícióban szerelhető fel és változtatható szerelést biztosít. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben.
Anyag	Alumíniumprofil, natúr, eloxált Dugaljbetétek: Polikarbonát
Egységcsomag	Dugaljsáv Két beépítő szögidom Rögzítési segédanyag 3 m csatlakozókábellel (érvéghüvelyek)
Kivitel	Áramerősség-mérővel
Dugaszolóaljzatok	8 x IEC 320 C13 aljzat
Méret	Magasság: 45 mm Mélység: 50 mm Hossz: 482,6 mm
Csatlakozókábel hossz	3 m
Rögzítési méret	464,1 mm
Névleges üzemi feszültség	250 V AC, 50 Hz
Névleges feszültség	230 V AC, 50 Hz
Névleges áramerősség (max.)	10 A

Jellemzők

Beépítési lehetőségek	Építőelemek 25 mm-es raszterrel Szekrénykeret IT fali elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles) 482,6 mm-es (19"-os) síkon
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1.1
Bruttó tömeg	1.14
Vámtarifaszám	85366990
EAN	4028177558151
ECLASS 8.0	27142604