

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7240.510

## Dugaljsáv

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7240.510 - Dugaljsáv Alumínium csatornában

Dugaljsávok alumíniumcsatornában, különféle hosszúságokban és funkcionális elemekkel, különböző rögzítési lehetőségekkel kaphatók.



## Jellemzők

|              |  |
|--------------|--|
| Cikkszám     | DK 7240.510  |
| Kivitel      | Kapcsoló nélkül  |
| Termékleírás | <p>A dugaljsávok különböző országok számára készült változatban és különféle funkcionális elemekkel kaphatók. A Rittal külön figyelmet fordított a gyakorlati igényekre és az univerzális rögzítésre: a négy pozícióban alkalmazható szögidommal többféle rögzítési lehetőség adódik. Így pl. a 482 mm hosszú dugaljsávokat a 482,6 mm-es (19") profilsínekhez, a 19"-os szerelőkerethez, a házkerethez vagy a fali elosztók hátsó részében lehet felszerelni. A 482 mm-nél hosszabb dugaljsávok csak a házkeretre szerelhetők fel. A dugaljsáv járulékos rögzítőelemek nélkül felerősíthető bármely profilra 25 mm-es méretraszterben. Ez nagyon megkönnyíti a kiválasztást, nagyobb rugalmasságot nyújt, és csökkenti a raktározási igényeket. A betáplálás kábeleire is gondoltak, a 482,6 mm-es (19"-os) profilba való szereléskor elegendő hely van a betápláló kábel a dugaljsáv és a profilsínek közti törésmentes elhelyezésére. A dugaljsáv ház 45°-os szögben való elhelyezésével a derékszögű dugók akadálytalanul behelyezhetők.</p> |
| Anyag        | Alumíniumprofil, natúr, eloxált<br>Dugaljbetétek: Polikarbonát   |

# Jellemzők

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Egységcsomag                      | Dugaljsáv<br>2 rögzítő szögidom<br>Rögzítési segédanyagokkal együtt<br>Csatlakozókábel, dugasz nélkül, 2 m, H05VV-F3G1,5  |
| Kivitel                           | Kapcsoló nélkül   |
| Dugaszolóaljzatok                 | 7 x F/B (E típus, CEE 7/5)  |
| Méret                             | Magasság: 44 mm<br>Mélység: 44 mm<br>Hossz: 482,6 mm  |
| Csatlakozókábel hossz             | 2 m   |
| Csatlakozókábel (típus)           | H05VV-F3G1,5  |
| Rögzítési méret                   | 452,5 mm  |
| Rögzítési mérettűrés              | 25 mm   |
| Névleges üzemi feszültség         | 250 V AC, 50 Hz   |
| Névleges feszültség               | 250 V AC, 50 Hz   |
| Névleges áramerősség (max.)       | 16 A  |
| Csatlakozás módja (elektromos)    | Érvéghüvelyek   |
| Beépítési lehetőségek             | Építőelemek 25 mm-es raszterrel<br>IT fal elosztó, hátul, átlósan (ha elég széles)<br>Szekrénykeret<br>482,6 mm-es (19"-os) síkon   |
| Megjegyzés                        | Az áramterhelési tartalék a bekapcsolási áramcsúcsok miatti hibás kiváltások megelőzésére az alkalmazási eset függvényében ajánlott<br>A rögzítési távolság 25 mm-es lépésekben változtatható, a rögzítő szögidom lyukközéptől lyukközépig terjedő mérete van megadva |
| Szabványok                        | Dugaszolóaljzatok: DIN VDE 0620-1<br>Dugaszolóaljzatok B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV  |
| Csatlakozóaljzat tálcájának színe | szürke  |
| Csomagolási egység                | 1 db  |
| Nettó tömeg                       | 0,77 kg   |
| Bruttó tömeg                      | 0,84 kg   |

# Jellemzők

---

|               |  |
|---------------|--|
| Vámtarifaszám | 85366990                               |
| ETIM 9        | EC000330                               |
| ECLASS 8.0    | 27142604                               |
| Termékleírás  | DK CSATLAKOZÓSÁV, 7 ALJZAT,KIVITEL F/B |

---

# Jóváhagyások

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |
|--------------|---------------------------|

---