

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.005

Mélységében állítható LWL csatolódoboz

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7241.005 - Mélységében állítható LWL csatolódoboz

Csatolókazetták rögzítésére szolgál.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7241.005
Termékleírás	<p>A 482,6 mm-es (19"-os) csatolódoboz a csatolókazetták felvételére szolgál, minden 482,6 mm-es (19"-os) hálózati elosztóba beépíthető, és optikai kábel véglezáróként, ill. elosztóként használható. A változtatható kazettarögzítés lehetővé teszi minden hagyományos csatolókazetta rögzítését. A csatolódoboz hátsó része a kábelbevezetés számára teljesen nyitott, a por elleni védelemre a gumi szorítóprofil szolgál. Az optikai kábelek kábelkötegelőkkel vagy kábelbilincsekkel rögzíthetők. A csatolódoboz a 482,6 mm-es (19"-os) bevezetőn belül, mélységben fokozat nélkül állítható 100 mm-ig. Ezen kívül a csatolódoboz teljesen kivehető a 482,6 mm-es (19"-os) peremből. A két húzóterhelés-mentesítés, valamint a szálköteg kábelvezető csiptetői megfelelő megoldást biztosítanak minden optikai kábel rendezéséhez.</p>
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatolódoboz Kábelvezető csipeszek Kazettaborítás Rögzítési tartozékok patch-panelekhez
Number of splicing cassettes max	2
Megjegyzés	Szállítás patch-panel és csatolókazetta nélkül

Jellemzők

Beépítési mélység	302 mm
Magasságegységek	1 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,155 kg
Bruttó tömeg	3,355 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
Termékleírás	LWL csatolódoboz, 1U RAL 7035