

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7242.005

Mélységében állítható LWL csatolódoboz

Állapot: 2025.12.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7242.005 - Mélységében állítható LWL csatolódoboz

Csatolókazetták rögzítésére szolgál.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7242.005
Termékleírás	A 482,6 mm-es (19"-os) csatolódoboz a csatolókazetták felvételére szolgál, minden 482,6 mm-es (19"-os) hálózati elosztóba beépíthető, és optikai kábel véglezáróként, ill. elosztóként használható. A változtatható kazettarögzítés lehetővé teszi minden hagyományos csatolókazetta rögzítését. A csatolódoboz hátsó része a kábelbevezetés számára teljesen nyitott, a por elleni védelemre a gumi szorítóprofil szolgál. Az optikai kábelek kábelkötegelőkkel vagy kábelbilincsekkel rögzíthetők. A csatolódoboz a 482,6 mm-es (19"-os) bevezetőn belül, mélységben fokozat nélkül állítható 100 mm-ig. Ezen kívül a csatolódoboz teljesen kivehető a 482,6 mm-es (19"-os) peremekből. A két húzóterhelés-mentesítés, valamint a szálköteg kábelvezető csiptetői megfelelő megoldást biztosítanak minden optikai kábel rendezéséhez.
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatolódoboz Kábelvezető csipeszek Kazettaborítás Rögzítési tartozékok patch-panelekhez
Number of splicing cassettes max	4
Megjegyzés	Szállítás patch-panel és csatolókazetta nélkül
Beépítési mélység	302 mm

Jellemzők

Magasságegységek	2 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3.926
Bruttó tömeg	4.126
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177167117
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113