

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7246.400

## 3U adapter

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7246.400 - 3U adapter Mélységi eltolás: 100 mm

Olyan 482,6 mm-es (19") rögzítésű, beépített elemek mélységben hátrébb történő elhelyezésére szolgál a házon belül, amelyek elülső, 19"-os beépítésűek, pl. a server- vagy elektronikaszekrényekben.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 7246.400
Termékleírás	Az adapter olyan 482,6 mm-es (19"-os) rögzítésű, beépített elemek mélységben hátrébb történő elhelyezésére szolgál a házon belül, amelyek elülső, 19"-os beépítésűek, ilyenek pl. a server- vagy elektronikaszekrények. Így elegendő hely nyerhető a beépített egységek előtt patch-panelek vagy kapcsolók integrálásához, ugyanakkor kihasználjuk a ház maximális mélységét.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Magasságegységek	3 U
Beépítési méretek	Installation depth for components: 482,6 mm Komponensek beépítési szélessége: 19"
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0,34 kg
Bruttó tömeg	0,37 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)

# Jellemzők

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	DK ADAPTER,19" /19",3U,100 MM-ES SÍKH