


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7246.500

Tartófelület

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7246.500 - Tartófelület kis készülékekhez

Szögletes tartólap nem 19"-konform kis készülékek biztonságos rögzítéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7246.500
Termékleírás	Nem 19"-os rendszerű kis készülékek, pl. modemek, hálózati adapterek, routerek stb. biztonságos rögzítéséhez. A szögidom alakú rakodófelület a szabad térben való szereléshez oldalt a 482,6 mm-es (19"-os) sík és az oldalfal között az profilsínekre vagy sínekre szerelhető. A komponensek és csatlakozóvezetékek tépőzárral vagy kábelkötözőkkel gyorsan és egyszerűen rögzíthetők. A szekrénymélységbe való kábelvezetéshez is alkalmas.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 350 mm Magasság: 150 mm Mélység: 97 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,05 kg
Bruttó tömeg	1,167 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098

Jellemzők

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	DK TARTÓFELÜLET
