

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7266.035

Berendezéstálca keretrögzítéshez

Állapot: 2025.10.29. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7266.035 - Berendezéstálca keretrögzítéshez for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Keretrögzítéshez, szekrényekbe történő beépítéshez 482,6 mm (19") rögzítéssel, szekrény szélesség: 600 und 800 mm, terhelhetőség: 50 kg / 100 kg.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7266.035
Kivitel	nem perforált
Termékleírás	Keret rögzítéséhez, 486,2 mm-es (19"-os) rögzítési lehetőség nélküli szekrényekbe történő beépítéshez.
Előnyei	A rögzítőcsapok ill. rögzítősinék a szekrény mélységében 25 mm-es lépésközlőként építhetők be Szerelőfuratokkal a fogantyúkhöz
Alkalmazási területek	486,2 mm-es (19"-os) rögzítési lehetőség nélküli szekrényekbe történő beépítéshez
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Perforált berendezéstálca
Beépítési lehetőségek	Fix beépítés: Berendezéstálca, 50 kg, rögzítőcsappal a szerelősínen Fix beépítés: Berendezéstálca, 100 kg, rögzítősinrel a szerelősínen Mélységében állítható: berendezéstálca teleszkópsínrel a szerelősínen
Terhelhetőség:	50 kg felületterhelés
Szerelési utasítás	A belső szerelősíkhöz két kiegészítő rendszersín szükséges
Megjegyzés	A berendezéstálcák maximális mélysége = szekrénymélység - 100 mm
Méret	Szélesség: 471 mm Magasság: 29 mm Mélység: 600 mm

Jellemzők

Használható	Házípus: VX VX IT TS IT Szélesség: 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3.886
Bruttó tömeg	4.086
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177165892
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261