

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7281.035

Billentyűzet-fiók, 2U

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7281.035 - Billentyűzet-fiók, 2U 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhöz

482,6 mm-es (19") rögzítősíkhöz, max. 430 mm széles és 250 mm mély billentyűzetekhez alkalmas, lehajtott előlappal.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7281.035
Termékleírás	Max. 430 mm széles és 250 mm mély billentyűzetekhez, lehajtott előlappal.
Anyag	Acéllemez alumínium előlappal
Felület	Festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Fiók zárható fogantyúkkal Felcsukható front Kihúzható egérpád Egér-tartófelület egyszerű kábelbevezetés Húzóterhelés-mentesítés
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)	430 x 250 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz	Beszereleési mélység: 390 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	7 kg
Bruttó tömeg	7,2 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	DK BILLENTYŰZETFIÓK, 2U, RAL 7035