Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7298.000

Második rögzítési sík


Állapot: 2026.11.15. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7298.000 - Második rögzítési sík Adatrack-hez

482,6 mm-es (19") hálózati komponensek rögzítéséhez, vagy berendezéstálcák, csúsztatósínek felerősítéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7298.000
Termékleírás	482,6 mm-es (19"-os) hálózati komponensek rögzítéséhez vagy berendezéstálcák, csúsztatósínek felerősítéséhez. Elülső oldal: 482,6 mm-es (19"-os) profillyuggatás, a lyuksorok középvonalának távolsága 465 mm. Hátoldal: 470 mm, patch-panelek és kábelvezető sínek rögzítéséhez megfelelően kialakítva. A rögzítési sík 50 mm-es raszterközzel pozícionálható. Minimális síktávolság 150 mm, maximális síktávolság 350 mm.
Anyag	Acéllemez, 2 mm
Felület	Festett
Szín	Profilkeret: RAL 7035 Takarólemez: RAL 5018
Egységcsomag	Elcsavarodásnak ellenálló profilkeret 482,6 mm-es (19"-os) lyukazással Szerelőanyagok
Beépítési méretek	Installation depth for components: 482,6 mm Komponensek bépítési szélessége: 19"
Magasságegységek	40 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	12,664 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	13,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	50,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	DK SZERELŐKERET, 19", 40 U