

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7320.700

# Markolatok, elektromágneses

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7320.700 - Markolatok, elektromágneses CMC III-hoz és IoT interfészhez

Különböző szekrényrendszerekbe beépíthető fogantyúk.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7320.700
Kivitel	Ergoform-S-fogantyú
Termékleírás	CMC III típusú központi vezérlőegységen és IoT interfészen keresztül történő vezérléshez és felügyelethez.
Előnyei	Autonóm hozzáférés-kezelés és a fogantyú engedélyezése számkóddal és jeladó kártyával Jogosultságok és távoli nyitás kezelése a hálózaton keresztül Integrált webes felület és csatlakozási lehetőség a vezérlőegységen keresztül Minden ajtónyitás jegyzőkönyvezése időpecséttel
Alkalmazási területek	Központi hozzáférés-kezelés a hálózaton keresztül kulcs és zárrendszer nélkül Önálló hálózati szekrények érzékeny IT rendszerekkel Adatközpontok megnövelt biztonsági előírásokkal vagy colocation/ hosting alkalmazásokkal
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozókábel (3 m) RJ 12 csatlakozóval
Reteselés típusa	Elektromágneses
Névleges áram max.	0,1 A
Részt vevő IoT interfészek száma (max.)	16
Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)	2
Résztvevő PU egységek száma (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 db, ha az energiaellátás PoE

# Jellemzők

Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...40 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,76 kg
Bruttó tömeg	0,76 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	CMC-TC EL-MÁGNESES ERGOFORM-S FOGANTYÚ