


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7338.135 Tömítőkészlet

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7338.135 - Tömítőkészlet DET-AC III master/slave-vel együtt

Tömítőkészlet VX IT és LCP típushoz.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7338.135
Termékleírás	
Előnyei	Kábel-, tömlő- és csőátvezetések tömítése a tető és a fenék területén a funkció befolyásolása nélkül
Alkalmazási területek	Lezárja a VX IT rackek két tetőlemezében a kefebetéteket 1 kefebetétet lezár az LCP tetőlemezében Lezárja az LCP CW/LCP DX fenéklemezének nyílását a hűtőközeg-/ vízvezetékek területén
Anyag	Polietilén habanyag, egy oldalon öntapadó
Szín	Antracit
Egységcsomag	4 db kivágás két VX IT tetőlemezhez 1 db kivágás egy LCP számára
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	39191012
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Termékleírás	DK TÖMÍTŐ KÉSZLET, TS TH-HOZ ÉS LCP-HEZ