

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.321 Kiegészítő egység

Állapot: 2026.04.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.321 - Kiegészítő egység DET-AC III Slave

A DET-AC III Slave berendezéssel együtt akár öt egymáshoz sorolt szekrény oltása is biztosítható.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7338.321
Termékleírás	A DET-AC III Master kiegészítő egysége egy további oltóegységet tartalmaz. A DET-AC III Master egység mellett minden további sorolt szekrényben egy DET-AC III slave egységet kell alkalmazni, amely egy szekrényre való oltóanyagot tartalmaz. A tűzérzékelés, több szekrény egymáshoz sorolása esetén is, a DET-AC III Master berendezésen keresztül történik. Ha fő riasztás érkezik, a DET-AC III Master kiváltja az oltást, egyszerre az összes berendezésen.
Előnyei	FK 5-1-12 innovatív oltógáz: klímabarát, informatikai komponensek számára nem kritikus, nem vezetőképés 19"-os fiók csak 1U Ellenőrzést végzi: VdS Schadenverhütung GmbH CAN busz interfész CMC III felügyeleti rendszerhez A DET-AC III Master egységgel együtt akár 5 rack oltásához egy szekrénysoron belül Alkalmazás az EFD III-mal lehetséges Potenciálmentes relékimenetek (elő-/főriasztás/gyűjtő hibajel)
Műszaki adatok	Oltóanyag kibocsátás hajtógázpatronokból, beépített elektromos kioldóegység Integrált oltóanyag-szivárgás (> 15%-os szivárgás megjelenítése)
Anyag	Acéllemez

Jellemzők

Szín	Ház: RAL 7035 Elülső oldal: RAL 9005
Oltóanyag	Típus: FK 5-1-12 Töltési mennyiség: 1,8 l
Tartály	Anyag: Alumínium Térfogat: 2 l
Csatlakozófelületek	4 x/3 x relékimenet riasztásokhoz és zavarokhoz (kapcsok/RJ12 aljzatok) 1 x/1 x bemenet ajtókapcsolóhoz (kapocs/RJ12 aljzat) 2 x CAN master-slave hálózat csatlakozás 2 x csatlakozó (külső riasztó/kézi tűzjelző) 1 x feszültségkimenet DET-AC Slave III-hoz (24 V DC max. 500 mA) 1 x USB 2 x CAN bus interfész CMC III-hoz (max. 16 PU esetén/4 PU Compact esetén)
Megszakításmentes üzem hálózati áramról	kb. 4 óra
Megjegyzés	A berendezés kizárólag zárt, nem járható, max. 2,8 m ³ térfogatú szekrényrendszerekben történő használathoz készült.
Méret	Szélesség: 482,6 mm Magasság: 44 mm Mélység: 660 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...40 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...65 °C
Akkumulátor tárolási hőmérséklettartomány	-15 °C...40 °C
Relatív páratartalom (nincs páralecsapódás)	96 %
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	19 kg
Bruttó tömeg	19,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	72,8 kg CO ₂ eq (Cat B)

Jellemzők

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	84248970
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Termékleírás	DK DET-AC III SLAVE

Jóváhagyások

Tanúsítványok	VDS
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat