

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7396.000
Adatrack

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7396.000 - Adatrack

Adatrack a szerelés és telepítés közbeni, minden oldalról való optimális hozzáférés érdekében, valamint nagy mozgathatóság kettős elforduló kerekek alkalmazása esetén.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7396.000
Anyag	Profilkeret, lábázat: acéllemez Lábak: Cink présöntvény
General colour	RAL 7035
Szín	Profilkeret, lábázat: RAL 7035 Takarólemez, lábak: RAL 5018
Egységcsomag	Elcsavarodásnak ellenálló profilkeret 482,6 mm-es (19"-os) lyukazással Stabil lábázat beépített lábakkal, aljzathoz történő rögzítés lehetősége Szerelőanyagok
Méret	Szélesség: 550 mm Magasság: 1.722 mm Mélység: 750 mm
Magasságegységek	36 U
Magasságegységek	36 U
Távolság a második rögzítősíktól 50 mm-es raszterben	150 - 350 mm

Jellemzők

Raszterméret a rögzítősínek között	50 mm
A 19"-os sínek terhelhetősége	1 500 N
Megjegyzés	A második rögzítési sínt külön kell megrendelni
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	15,1 kg
Bruttó tömeg	18,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	71,1 kg CO ₂ eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Termékleírás	DK DATA RACK, 36 U