

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000 LWL kiselosztó

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - LWL kiselosztó szerelőlemezzel és csatolókazettával

Üvegszál erősítésű polikarbonát LWL-kiselosztó szerelőlappal és PG tömszelencékkel. IP 66 védettség.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7451.000
Előnyei	Szerelőlap változtatható felfogatással legfeljebb két csatolókazettához (kazettaszélesség 92 és 120 mm között változhat) és beépített elcsavarodás elleni védelemmel Elválasztólap fésűs léccel a csatolókazetta lefedéséhez és 2 Patch panel beszereléséhez Kábelbevezetés előnyomott tömszelencével (2 x 22,5 mm és 12 x 12,5 mm)
Anyag	Ház és fedél: üvegszállal erősített polikarbonát Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Poliamid Habosított poliuretán tömítés
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház a tömszelencékhez való előformált kitörésekkel Zsanérozott fedél tömítéssel 2 fedélcsavar, plombázható Szigetelődugasz fali rögzítéshez Szerelőlap Elválasztólemez 12 db M12 x 1,5 tömszelence 1 db M20 x 1,5 tömszelence

Jellemzők

Méret	Szélesség: 180 mm Magasság: 254 mm Mélység: 90 mm
Optikai szálak legnagyobb száma patch panelek alkalmazásakor	24
Alapanyag	Polikarbonát
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,52 kg
Bruttó tömeg	1,76 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	DK LWL kiselosztó, max. 24 optikai szálhoz