

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000 LWL kiselosztó

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - LWL kiselosztó szerelőlemezzel és csatolókazettával

Üvegszál erősítésű polikarbonát LWL-kiselosztó szerelőlappal és PG tömszelencékkel. IP 66 védettség.



Jellemzők

| | |
|--------------|---|
| Cikkszám | DK 7451.000 |
| Előnyei | Szerelőlap változtatható felfogatással legfeljebb két csatolókazettához (kazettaszélesség 92 és 120 mm között változhat) és beépített elcsavarodás elleni védelemmel Elválasztólap fésűs léccel a csatolókazetta lefedéséhez és 2 Patch panel beszereléséhez Kábelbevezetés előnyomott tömszelencével (2 x 22,5 mm és 12 x 12,5 mm) |
| Anyag | Ház és fedél: üvegszállal erősített polikarbonát Fedélcsavarok: Poliamid Szigetelődugasz: Poliamid Habosított poliuretán tömítés |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház a tömszelencékhez való előformált kitörésekkel Zsanérozott fedél tömítéssel 2 fedélcsavar, plombázható Szigetelődugasz fali rögzítéshez Szerelőlap Elválasztólemez 12 db M12 x 1,5 tömszelence 1 db M20 x 1,5 tömszelence |

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Méret | Szélesség: 180 mm Magasság: 254 mm Mélység: 90 mm |
| Optikai szálak legnagyobb száma patch panelek alkalmazásakor | 24 |
| Alapanyag | Polikarbonát |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 66 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 1,52 kg |
| Bruttó tömeg | 1,76 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Termékleírás | DK LWL kiselosztó, max. 24 optikai szálhoz |