

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Energiaelosztó doboz, 482,6 mm-es (19"-os)

Állapot: 2026.06.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.035 - Energiaelosztó doboz, 482,6 mm-es (19"-os)

Mélységben állítható kalapsín szerelési/beépítési eszközökhöz a DIN 43 880 szerint, 1 – 3 méretekben, legfeljebb 22 szerelési/beépítési eszköz befogadásához.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7480.035
Termékleírás	Mélységében állítható, a DIN 43 880 szerinti kalapsín beépített berendezésekhez, 1 – 3 méretekben, pl. beépíthető dugaljak, vezeték-védőkapcsolók stb.) rögzítéséhez, kábelrögzítés hátul, és egy-egy N-, ill. PE-sín szigetelt lábazaton.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Energiaelosztó doboz mélységében állítható kalapsínnel a DIN 43880 szerinti, 1-3 méretű beépíthető készülékekhez, hátul kefebetét a kábelbevezetéshez Műanyag burkolat fedéllel az üres mezőkhöz (UL 94-V0) 44 csatlakozókapocs, 4 mm ² 2 db 16 mm ² -es csatlakozókapocs 2 db takaróelem 12 db sorbilincs a csatlakozókábelek húzóterhelés-mentesítéséhez Öntapadós jelölőcsík
Max. osztásegység 18 mm-enként	22
Megjegyzés	Külön kérésre a gyárban vezetékvédő kapcsolók egyedileg beszerelhetők.
Méret	Szélesség: 482,6 mm Magasság: 132,5 mm Mélység: 155 mm
Magasságegységek	3 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,354 kg
Bruttó tömeg	2,54 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	DK TELJESÍTMÉNY-DOBOZ, 3U, RAL7035