

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

**Energiaelosztó doboz, 482,6 mm-es
(19"-os)**

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - Energiaelosztó doboz, 482,6 mm-es (19"-os) kihúzható

Mind egyenáramú, mind váltakozó áramú komponensek befogadására alkalmas, kihúzható előrész az alulról és felülről egyaránt tökéletesen hozzáférhető bekötési tér érdekében.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7480.300
Termékleírás	Mélységükben állítható kalapsínek szerelhető/beépíthető eszközök bepattintásos rögzítéséhez a DIN 43 880 szerinti 1 – 3 méretben (pl. beépíthető dugaszaljzatok, vezetékvédő kapcsolók stb.) rögzítéséhez, vagy teljes szerelési csoportokhoz. Kábelrögzítés hátul. Két áramelosztó sín csatlakozókapoccsal, szigetelt lábazon. Műanyag burkolat fedéllel az üres mezőkhöz. Maximális rögzítési kapacitás = 22 HP egység (22 x 18 mm = 396 mm). Házmagasság: 3 U. Házmélység: 223 mm. Maximális kihúzható méret: 220 mm. Csatlakozókapcsok: 4 db 35 mm ² -es kapocs, 18 db 16 mm ² -es kapocs (sínenként).
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Energiaelosztó doboz műanyag vakborításokkal. Csatlakozókapocs 18 db 35 mm ² -es csatlakozókapocs 4 csatlakozókapocs, 35 mm ² Húzóterhelés-mentesítés Jelölőcsík Kefés lécs
Max. osztásegység 18 mm-enként	22
Méret	Szélesség: 482,6 mm Mélység: 220 mm
Magasságegységek	3 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,1 kg
Bruttó tömeg	6,14 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
Termékleírás	DK TELJESÍTMÉNYDOBOZ, 3U, ÁLLÍTHATÓ