

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7492.300

# Csúsztatósínek nagy terhekhez

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7492.300 - Csúsztatósínek nagy terhekhez TS hálózati szekrényekhez két rögzítési síkkal

TS hálózati szekrényekhez két rögzítési síkkal, nehéz beépített egységek megtámasztásához.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7492.300
Kivitel	Fixen beépíthető két 19"-os rögzítősík közé
Termékleírás	Nehéz beépített egységek alátámasztásához. A csúsztatósíneket egyszerűen akassza be a lekerekített profilsínekbe, majd csavarral rögzítse azokat. A kombinált alkalmazás a kiegészítő mélységi támaszokkal, vagy 800 mm széles szekrényeknél a kiegészítő profilsín-rögzítéssel, a profilsínek esetleges elcsavarodása ellen hat egyenetlenül elosztott terhek esetén.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between mounting levels	298 mm
Terhelhetőség:	80 kg, statikus terhelés
Megjegyzés	19"-os szerelőkerettel együtt nem alkalmazható A csúsztatósíneket az adott 19"-os síktávolságnak megfelelően válassza ki. L-alakú profilsínekkel szerelt kombinációkhoz az L-alakú profilsínekhez való szerelőadaptert kell alkalmazni.
Felfekvő felület	Szélesség: 55 mm Mélység: 261 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0,588 kg
Bruttó tömeg	0,694 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Termékleírás

DK CSÚSZTATÓSÍN,298 MM,HOSSZA:261 MM