

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7493.230 Szintezőlábak

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7493.230 - Szintező lábak lengéscsillapítással

Szintező lábak, lengéscsillapítással.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7493.230
Termékleírás	Szekrények lengésszigeteléséhez és a talajegyenetlenségek kiegyenlítéséhez. A szintező láb egy erősített poliamidból készült tányérból, egy gömbcsuklós, horganyzott M12-es csavarból, valamint a lecsatolást biztosító csúsztatóvédelemből és egy szigetelőlapból áll. A szigetelőlap vízálló, valamint ellenáll az ásványi olajoknak, benzinek, alkáli és savas oldatoknak, sóknak, szappanlúgnak és tisztítószernek. Speciális alkalmazásokhoz, pl. vegyipari és laborhasználatra is alkalmas.
Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként	300 kg
Méret	Menethossz: 50 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,52 kg
Bruttó tömeg	0,569 kg
Vámtarifaszám	73181900
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	DK SZINTEZŐLÁB (REZGÉSCSILLAPÍTÓS), M12