

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7501.000

VerticalBox

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7501.000 - VerticalBox

Kompakt 19"-os ház kis hálózatokhoz, fali, asztal alatti vagy asztali házként alkalmazható.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7501.000
Termékleírás	Kompakt 19"-os ház kis hálózatokhoz.
Előnyei	Fali, asztaltartó vagy asztali házként használható Szabad hozzáférés belső kiépítéshez három oldalról Passzív szellőzés szellőzőnyílásokon keresztül Hátfal a ventilátor fogadására előkészítve Szabadon választható ajtópánt A 19"-os kiépítési elemek helytakarékos, oldalsó, függőleges rögzítése
Anyag	Acéllemez Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház átlátszó ajtóval Oldalfalak (1 x fix, 1 x bedugott) szellőzőnyílásokkal Kábelbevezető kitörések a tetőben és a fenékben Bedugott hátfal, kábelbevezető kitörésekkel és ventilátortartóval 19"-os rögzítősík, 5 U, vízszintesen elől és hátul, változtatható mélységű, síktávolság 434 – 489 mm 12321 biztonsági zár az ajtónál, az oldal- és a hátfalnál 4 műanyag láb, öntapadó
Magasságegységek	5 U

Jellemzők

Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 540 mm Mélység: 600 mm
Komponensek bépítési magassága	5 U
Alapanyag	Acéllemez
Terhelhetőség:	250 N
Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint	250 N
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	16,188 kg
Bruttó tömeg	17,04 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	DK VerticalBox, kompakt 19"-os ház kis hálózatokhoz, szellőzőrésekkel a passzív szellőztetéshez, 5 U, SzéxMaxMé: 300x540x600 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat