

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.010 FlatBox

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.010 - FlatBox

Ház lapraszerelt csomagolásban. Optimálisan hozzáférhető és rugalmasan használható fali vagy álló házként.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 7507.010
Kivitel	19"-os profilsínekkel
Termékleírás	Rugalmasan használható fali vagy álló házként.
Előnyei	Szerszám nélküli gyors összeszerelés Rendszerkiépítés a nyitott 19"-os állványon
Anyag	Acéllemez Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház Flat-Pack csomagolásban 1 fali rész 2 alaptartó 2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetéses kitörésekkel, kefebetéttel 2 oldalfal, zárható 1 átlátszó ajtó, zárható, 3524 E biztonsági zár, szabadon választható ajtópánt Összekötő elemek a szerszám nélküli gyors összeszereléshez Földelőkészlet az összes házrész megfelelő földeléséhez 19"-os profilsínek

# Jellemzők

Magasságegységek	9 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 492 mm Mélység: 400 mm
Komponensek bépítési magassága	9 U
Terhelhetőség:	max. 450 N
Megjegyzés	Max. beszerelési mélység: Mélység - 58 mm a hátfalig Max. síktávolság két 19"-os sík között: Mélység - 104 mm Az ajtónyitás szöge max. 210°
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	19,834 kg
Bruttó tömeg	20,8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	79,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	DK FLATBOX 9HE, 600x400 mm, RAL 7035

# Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------