

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.030 FlatBox

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.030 - FlatBox

Ház lapraszerelt csomagolásban. Optimálisan hozzáférhető és rugalmasan használható fali vagy álló házként.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7507.030
Kivitel	19"-os szerelőkerettel
Termékleírás	Rugalmasan használható fali vagy álló házként.
Előnyei	Szerszám nélküli gyors összeszerelés Rendszerkiépítés a nyitott 19"-os állványon
Anyag	Acéllemez Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház Flat-Pack csomagolásban 1 fali rész 2 alaptartó 2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetéses kitörésekkel, kefebetéttel 2 oldalfal, zárható 1 átlátszó ajtó, zárható, 3524 E biztonsági zár, szabadon választható ajtópánt Összekötő elemek a szerszám nélküli gyors összeszereléshez Földelőkészlet az összes házrész megfelelő földeléséhez 19"-os szerelőkeret

Jellemzők

Magasságegységek	15 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 758 mm Mélység: 400 mm
Komponensek bépítési magassága	15 U
Terhelhetőség:	max. 750 N
Megjegyzés	Max. beszerelési mélység: Mélység - 58 mm a hátfalig Max. síktávolság két 19"-os sík között: Mélység - 104 mm Az ajtónyitás szöge max. 210°
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	28,5 kg
Bruttó tömeg	29 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	114,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	FlatBox 600 x 15 HE x 400 mm RAL 7035

Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------