

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.100 FlatBox

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.100 - FlatBox

Ház lapraszerelt csomagolásban. Optimálisan hozzáférhető és rugalmasan használható fali vagy álló házként.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7507.100
Kivitel	19"-os profilsínekkel
Termékleírás	Rugalmasan használható fali vagy álló házként.
Előnyei	Szerszám nélküli gyors összeszerelés Rendszerkiépítés a nyitott 19"-os állványon
Anyag	Acéllemez Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház Flat-Pack csomagolásban 1 fali rész 2 alaptartó 2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetéses kitörésekkel, kefebetéttel 2 oldalfal, zárható 1 átlátszó ajtó, zárható, 3524 E biztonsági zár, szabadon választható ajtópánt Összekötő elemek a szerszám nélküli gyors összeszereléshez Földelőkészlet az összes házrész megfelelő földeléséhez 19"-os profilsínek

Jellemzők

Magasságegységek	6 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 358 mm Mélység: 600 mm
Komponensek bépítési magassága	6 U
Terhelhetőség:	max. 300 N
Megjegyzés	Max. beszerelési mélység: Mélység - 58 mm a hátfalig Max. síktávolság két 19"-os sík között: Mélység - 104 mm Az ajtónyitás szöge max. 210°
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	22,5 kg
Bruttó tömeg	23 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	FLATBOX, 19"x6Ux600MM, RAL7035

Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------