

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.740 Szintezőlábak

Állapot: 2025.08.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.740 - Szintezőlábak FlatBox-hoz, M10 x 20 mm

Szintezőlábak FlatBox-hoz

Jellemzők

Cikkszám	DK 7507.740
Termékleírás	A házfénékbe történő becsavarozáshoz. 17-es kulcsméret, belső hatlapú 30-as rögzítő menet.
Alkalmazási területek	Asztali házak Álló ház
Működési elv	A házfénékbe történő becsavarozáshoz
Anyag	Talp: műanyag
Szín	Talp: RAL 9005
Levelling low	30 mm
Adjustment tool	17-es hatszögletű csavarkulcs
Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként	5 500 N
Méret	Menet: M10 Menethossz: 20 mm
Szintezőtartomány	10 - 20 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0.128
Bruttó tömeg	0.131
Vámtarifaszám	73181900
EAN	4028177552678
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261