

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7542.000

## Függőleges földelő sín

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7542.000 - Függőleges földelősín VX, VX IT típushoz

A mellékelt földelővezetékekkel a patch-panel kábeltartó kengyelei csillagpontosan földelhetők, a földelőkapcsok állíthatók, a sínek terhelhetősége kb. 200 A.

## Jellemzők

|                    |  |
|--------------------|--|
| Cikkszám           | DK 7542.000  |
| Termékleírás       | Az elosztók 25 mm DIN-raszteréhez vagy a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez való szerelés egyszerűen lehetséges. A mellékelt földelővezetékekkel csillagpontosan földelhetők a patch-panel kábeltartó kengyelei. A földelőkapcsok állíthatók. A sínek terhelhetősége kb. 200 A. |
| Egységcsomag       | E-Cu 57 földelősín DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 szerint, 15 x 5 mm<br>15 földelő vezeték, 6 mm <sup>2</sup> , L = 500 mm<br>null<br>Rögítési segédanyagokkal együtt  |
| Méret              | Hossz: 745 mm  |
| Használható        | Házípus: VX<br>VX IT<br>TS<br>Magasság: 1.000 mm   |
| Csomagolási egység | 1 db   |
| Nettó tömeg        | 1,455 kg   |
| Bruttó tömeg       | 1,655 kg   |
| Vámtarifaszám      | 74198090   |
| ETIM 9             | EC000329   |
| ECLASS 8.0         | 27400605   |
| Termékleírás       | DK Földelősín, függőleges, Ho: 745 mm, földelővezetékek: 15x 6 mm <sup>2</sup> , Ho: 500 mm, vezetékek csatlakozókapcsai: 16x 2,5-16 mm <sup>2</sup>   |