

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7543.000

Függőleges földelő sín

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7543.000 - Függőleges földelősín VX, VX IT típushoz

A mellékelt földelővezetékekkel a patch-panel kábeltartó kengyelei csillagpontosan földelhetők, a földelőkapcsok állíthatók, a sínek terhelhetősége kb. 200 A.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7543.000
Termékleírás	Az elosztók 25 mm DIN-raszteréhez vagy a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez való szerelés egyszerűen lehetséges. A mellékelt földelővezetékekkel csillagpontosan földelhetők a patch-panel kábeltartó kengyelei. A földelőkapcsok állíthatók. A sínek terhelhetősége kb. 200 A.
Egységcsomag	E-Cu 57 földelősín DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 szerint, 15 x 5 mm null 15 földelő vezeték, 6 mm ² , L = 500 mm Rögítési segédanyagokkal együtt
Méret	Hossz: 945 mm
Használható	Házípus: VX VX IT TS Magasság: 1.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,581 kg
Bruttó tömeg	1,8 kg
Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Termékleírás	DK Földelősín, függőleges, Ho: 945 mm, 1200 mm magassághoz, földelővezetékek: 15x 6 mm ² , Ho: 500 mm, vezetékek csatlakozókapcsai: 16x 2,5-16 mm ²