

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7544.000

## Függőleges földelő sín

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7544.000 - Függőleges földelősín VX, VX IT típushoz

A mellékelt földelővezetékekkel a patch-panel kábeltartó kengyelei csillagpontosan földelhetők, a földelőkapcsok állíthatók, a sínek terhelhetősége kb. 200 A.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7544.000
Termékleírás	Az elosztók 25 mm DIN-raszteréhez vagy a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez való szerelés egyszerűen lehetséges. A mellékelt földelővezetékekkel csillagpontosan földelhetők a patch-panel kábeltartó kengyelei. A földelőkapcsok állíthatók. A sínek terhelhetősége kb. 200 A.
Egységcsomag	E-Cu 57 földelősín DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 szerint, 15 x 5 mm null 15 földelő vezeték, 6 mm <sup>2</sup> , L = 500 mm Rögítési segédanyagokkal együtt
Méret	Hossz: 1.145 mm
Használható	Házípus: VX VX IT TS Magasság: 1.400 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,017 kg
Bruttó tömeg	2,217 kg
Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Termékleírás	DK Földelősín, függőleges, Ho: 1145 mm, földelővezetékek: 15x 6 mm <sup>2</sup> , Ho: 500 mm, vezetékek csatlakozókapcsai: 16x 2,5-16 mm <sup>2</sup>