

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7641.000

AE fali ház

Állapot: 2026.03.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7641.000 - AE fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel

Fali ház kis hálózatokhoz fix 19"-os rögzítőszíkkal és bevezető lemez kefésséccel, a fenékben történő kábelbevezetéshez. IP 55 védettség.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7641.000
Termékleírás	Fali ház nagy védettségű kis hálózatokhoz.
Anyag	Ház: acéllemez
Felület	Ház: porszórt Profilsínek: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtóval Jobb ajtópánt, balra átállítható 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Bevezetőlemez kefésséccel a kábelbevezetéshez a házfenékben Profilsínek, 482,6 mm (19"), mélységben fokozatmentesen állítható C-profilsín a kábelrögzítéshez a hátfalon Lemezes szögidom egy földelőszín vagy egy collos dugalsáv opcionális rögzítéséhez
Magasságegységek	8 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 380 mm Mélység: 350 mm
Beépítési mélység	310 mm
Komponensek beépítési magassága	8 U
Ajtózsanér pozíciója	jobb, balra váltható
Zárak száma	1
Alapanyag	Acéllemez

Jellemzők

IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66 védettségig (a kiválasztott karimás lemeznek megfelelően)
Kábelbevezető lemez	Méret: 5 Mennyiség: 1
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	17,23 kg
Bruttó tömeg	18,137 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	DK FALI ELOSZTÓHOZ, 8 U,600X380X350

Jóváhagyások

Jóváhagyások	TÜV VDE
--------------	------------