

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7641.350 AX IT fali ház

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7641.350 - AX IT fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel

IT fali ház, magas védelemmel, ipari környezetben történő alkalmazáshoz. Mélységében állítható 19"-os profilsínnel és kefebetétes kábelbevezető lemezzel a ház fenéklemezébe történő kábelbevezetéshez. IP 66 védelemig (a kiválasztott bevezetőlemeznek megfelelően)



## Jellemzők

Cikkszám	AX 7641.350
Kivitel	IT fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel
Termékleírás	AX alapú IT fali ház, magas védelemmel, ipari környezetben történő alkalmazáshoz. Az IT biztonságos és védett integrálása közvetlenül az Ön gyártóberendezésének folyamataiba.

# Jellemzők

Előnyei	<p>Teljesen előszerelt IT ház a 19"-os IT komponensek azonnali rögzítéséhez a mélységében állítható profilsínek révén</p> <p>Hegesztett házkonstrukció körben teljesen zárt, a beépített komponensek számára a legnagyobb védelmet biztosítja IP 66-ig</p> <p>Jobb ajtópánt, balra átállítható</p> <p>Maximálisan használható belső tér különlegesen kompakt felépítés esetén</p> <p>Egyedi belső kiépítés</p> <p>A ház alján maximális méretű a kivágás. Az optimalizált fenéklemezeknek köszönhetően akár 33%-kal is több hely juthat a kábelbevezetéshez</p> <p>Kényelmes kábelbevezetés alulról beépített kefebetétes bevezetőlemezen át</p>
Anyag	Acéllemez
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Belső kiépítés: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	<p>Előszerelt IT ház zsanérozott ajtóval, körben zárt</p> <p>3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel</p> <p>Bevezetőlemez kefebetéttel</p> <p>19"-os elülső profilsín, 25 mm-es rászterben mélységében állítható, 4 belső kiépítésre szolgáló sínre szerelve</p> <p>Szerelő-szögidom</p> <p>C sín, a hátfalra előszerelve</p>
Magasságegységek	7 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 380 mm Mélység: 350 mm
Beépítési mélység	278 mm
Komponensek bépítési magassága	7 U
Ajtózsaner pozíciója	jobb, balra váltható
Zárak száma	1

## Jellemzők

Beépítési lehetőségek	Előszerelt szerelő szögidom C profilsínnel a kábelrögzítéshez Szerelő szögidom egy központi földelősín rögzítéséhez Szerelő szögidom egy 19"-os dugaljsáv felszereléséhez
Megjegyzés	UL engedélyes változat igény esetén kapható
Alapanyag	Acéllemez
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár 3 mm-es kéttollú zárbetéttel Zárak száma: 1
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 10 (igényl esetén IP 66) IP 66 védetségig (a kiválasztott karimás lemeznek megfelelően)
Kábelbevezető lemez	Méret: 7 Mennyiség: 1
Zárak száma	1
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	17,3 kg
Bruttó tömeg	17,64 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	67,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	AX IT fali ház 19"-os profilsínekkel, 7 U, BxHxT: 600 x 380 x 350 mm

## Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---