

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7643.350 AX IT fali ház

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7643.350 - AX IT fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel

IT fali ház, magas védelemmel, ipari környezetben történő alkalmazáshoz. Mélységében állítható 19"-os profilsínnel és kefebetétes kábelbevezető lemezzel a ház fenéklemezébe történő kábelbevezetéshez. IP 66 védelemig (a kiválasztott bevezetőlemeznek megfelelően)



Jellemzők

Cikkszám	AX 7643.350
Kivitel	IT fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel
Termékleírás	AX alapú IT fali ház, magas védelemmel, ipari környezetben történő alkalmazáshoz. Az IT biztonságos és védett integrálása közvetlenül az Ön gyártóberendezésének folyamataiba.
Előnyei	Teljesen előszerelt IT ház a 19"-os IT komponensek azonnali rögzítéséhez a mélységében állítható profilsínek révén Hegesztett házkonstrukció körben teljesen zárt, a beépített komponensek számára a legnagyobb védelmet biztosítja IP 66-ig Jobb ajtópánt, balra átállítható Maximálisan használható belső tér különlegesen kompakt felépítés esetén Egyedi belső kiépítés A ház alján maximális méretű a kivágás. Az optimalizált fenéklemezeknek köszönhetően akár 33%-kal is több hely juthat a kábelbevezetéshez Kényelmes kábelbevezetés alulról beépített kefebetétes bevezetőlemezen át
Anyag	Acéllemez

Jellemzők

Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Belső kiépítés: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Előszerelt IT ház zsanérozott ajtóval, körben zárt 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Bevezetőlemez kefebetéttel 19"-os elülső profilsín, 25 mm-es raszterben mélységében állítható, 4 belső kiépítésre szolgáló sínre szerelve Szerelő-szögidom C sín, a hátfalra előszerelve
Magasságegységek	12 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 600 mm Mélység: 350 mm
Beépítési mélység	278 mm
Komponensek bépítési magassága	12 U
Ajtózsanér pozíciója	jobb, balra váltható
Zárak száma	2
Beépítési lehetőségek	Előszerelt szerelő szögidom C profilsínnel a kábelrögzítéshez Szerelő szögidom egy központi földelősín rögzítéséhez Szerelő szögidom egy 19"-os dugaljsáv felszereléséhez
Megjegyzés	UL engedélyes változat igény esetén kapható
Alapanyag	Acéllemez
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár 3 mm-es kéttollú zárbetéttel Zárak száma: 2
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 10 (igényl esetén IP 66) IP 66 védetségig (a kiválasztott karimás lemeznek megfelelően)
Kábelbevezető lemez	Méret: 7 Mennyiség: 1
Zárak száma	2
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	23,3 kg
Bruttó tömeg	23,42 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	89,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	AX IT falı ház 19"-os profilsínekkel, 12 U, BxHxT: 600 x 600 x 350 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---