

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7645.000

AE fali ház

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7645.000 - AE fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel

Fali ház kis hálózatokhoz fix 19"-os rögzítőszíkkal és bevezető lemez keféss léccel, a fenékben történő kábelbevezetéshez. IP 55 védettség.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7645.000
Termékleírás	Fali ház nagy védettségű kis hálózatokhoz.
Anyag	Ház: acéllemez
Felület	Ház: porszórt Profilsínek: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott ajtóval Jobb ajtópánt, balra átállítható 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Bevezetőlemez keféss léccel a kábelbevezetéshez a házfenékben Profilsínek, 482,6 mm (19"), mélységben fokozatmentesen állítható C-profilsín a kábelrögzítéshez a hátfalon Lemezes szögidom egy földelőszín vagy egy collos dugalsáv opcionális rögzítéséhez
Magasságegységek	16 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 760 mm Mélység: 350 mm
Beépítési mélység	310 mm
Komponensek bépítési magassága	16 U
Ajtózsanér pozíciója	jobb, balra váltható
Zárak száma	2
Alapanyag	Acéllemez

Jellemzők

IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66 védetségig (a kiválasztott karimás lemeznek megfelelően)
Kábelbevezető lemez	Méret: 5 Mennyiség: 1
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	29,7 kg
Bruttó tömeg	30,1 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	DK FALI ELOSZTÓ,16 U(AE1376,)600X760X350

Jóváhagyások

Jóváhagyások	TÜV VDE
--------------	------------