

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000 19"-os profilsínek

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - 19"-os profilsínek DK PS, CS New alapkivitelű házhoz

19"-os komponensek hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléséhez

Jellemzők

Cikkszám	DK 7688.000
Termékleírás	19"-os komponensek DK PS hálózati és szerverszekrényekbe, valamint CS New Basic kültéri házakba történő szereléshez. A profilsínek 25 mm-es osztásonként mélységben állíthatók. A profilsínek rögzítéséhez beépítési szögidom szükséges.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Magasságegységek	24 U
Beépítési méretek	Installation depth for components: 482,6 mm Komponensek bépítési szélessége: 19"
Használható	Házípus: CS alapház DK PS Magasság: = 1.200 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,494 kg
Bruttó tömeg	2,693 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Jellemzők

Termékleírás

DK 19"-OS PROFILSÍN, 24U, 2DB/CS