Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.535

EL fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.10.31. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7709.535 - EL fali ház, 3 részes előszerelt, mélységében állítható profilsínekkel

Fali ház, 3-részes, előszerelt: bevezető lemez, zárt, fent, kefebetéttel alul, szerelősínek, C-profilsín, kimeneti szűrő, földelősín, fali rögzítő tartó

Jellemzők

Cikkszám	DK 7709.535
Kivitel	IT fali ház előszerelt, mélységében állítható profilsínekkel
Termékleírás	Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.
Anyag	Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	Fali- és lengőrész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag	Falelem felül zárt és alul kefebetétes bevezetőlemezzel, két függőleges szerelősín, és vízszintes C profilsín a kábel rögzítéséhez Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, mélységében fokozatmentesen állítható 19"-os profilsínnel, illetve bal és jobb oldalon oldalsó kilépő szűrőkkel Földelősín csillagpontformájú földeléssel Formatervezett átlátszó ajtó 1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz. Fali tartó, 10 mm, megerősített Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez 3524 E biztonsági zár
Magasságegységek	9 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 478 mm Mélység: 673 mm

© Rittal 2026

Jellemzők

Beépítési mélység	620 mm
Belső méretek	Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 415 mm
Lengőrész mélysége	516 mm
A fali rész mélysége	135 mm
IK-kód	IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége	450 N
Alapanyag	Acéllemez
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	36,1 kg
Bruttó tömeg	38 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Termékleírás	DK fali ház, 3 részes, SzéMaMé: 600x478x673 mm, 9 U, előszerelt, IP 54 zárt kábelbevezető lemezzel alul és felül

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)